

L-бърз съединител LCKN-M5-PK-4

Специф. Номер: 164996

FESTO

На 360°, с уплътнителен пръстен.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2.6 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.9 ... 16 bar
Клас на корозионна устойчивост KVK	2 - Moderate corrosion stress
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Пневматичен извод 1	Външна резба M5
Пневматичен извод 2	за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 мм и гайка
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка