


Кръгъл цилиндър ESAB-16- -P-A

Специф. Номер: 183169

FESTO

с лагерен капак за директен монтаж, фланец със захранване аксиално на оста на цилиндър.

This product is only available if ordered from Festo Korea Co. Ltd.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 105 mm
Диаметър на буталото	16 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	104.6 N
Движеща се маса при 0 mm ход	20 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	4.9 g
Основно тегло при 0 mm ход	61 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	2.2 g
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема