


# Адсорбционен изсушител LDF-N1-N1/4-24

Специф. Номер: 185674

FESTO

за сух и чист сгъстен въздух.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност                            |
|--|-------------------------------------|
| Монтажна позиция                         | вертикално                          |
| Предпазител за чаша                      | Метален предпазен кожух             |
| Входно налягане 1                        | 4 ... 10.5 bar                      |
| Атмосферна точка на оросяване            | -40 °C                              |
| Работна среда                            | филтриран, неомаслен сгъстен въздух |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | по EU-EMV-нормала                   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 1                                   |
| Температура на средата                   | 2 ... 50 °C                         |
| Температура на околната среда            | 2 ... 50 °C                         |
| Тегло на продукта                        | 5,400 g                             |
| Тип на закрепване                        | с проходен отвор                    |
| Материал-забележка                       | Без мед и PTFE (тефлон)             |
| Информация за материала на корпуса       | Цинкова отливка                     |