

Държач вакуумни вендузи ESH-HCL-3-PK

Специф. Номер: 189228

FESTO

с удължен компенсатор за дължина, извод за вакуум отгоре,
държача се закрепва с две шестограмни гайки.



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	20 mm
Обем	1.383 cm ³
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре с компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 3
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	46 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Монтаж на смукателя	M4
Извод за вакуум	PK-4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR Стомана
Material bracket	Алуминий Месинг, никелиран ПОМ Термично обработена стомана високолегирана стомана