

Многоканален разпределител QSLV6-1/2-5/8-U

Специф. Номер: 190812

FESTO

На 360°, 6 пъти.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	9.4 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Push/Pull-принцип
Размер на контейнера	1
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	30 Nm
Тегло на продукта	325 g
Брой изходи	6
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	Външна резба 1/2 NPT
Пневматичен извод 2	За шлаух с външен диаметър 5/8"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема