



Регулатор на налягане LRMA-QS-1/4-U

Специф. Номер: 190916
Продукт излизащ от производство

FESTO

с манометър.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно
Пневматичен извод 1	QS-1/4
Пневматичен извод 2	QS-1/4
Тип на закрепване	с проходен отвор
Входно налягане 1	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-усилен
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:::]
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	57 g
Material of threaded plug	Месинг