

Направляващ модул FEN-63- -

Специф. Номер: 19174

FESTO

Излиза от употреба. Доставка се до 2008



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	63
Ход	10 ... 500 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на преместване	50 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	48 g
Основно тегло при 0 mm ход	5,540 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Информация за материала на направляващия елемент	високолегирана стомана
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран