

# Направляващ модул FEN-100- -

Специф. Номер: 19176

FESTO

Излиза от употреба. Доставка се до 2008



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Ход	10 ... 500 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на преместване	70 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	70 g
Основно тегло при 0 mm ход	13,420 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Информация за материала на направляващия елемент	високолегирана стомана
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран