

Свързващ вал KSK-25-

Специф. Номер: 196587

FESTO

за синхронна паралелна работа на DGEL-....-...-ZR оси.



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
номинална дължина	200 ... 2,000 mm
Монтажна позиция	Хоризонтален
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform