


Хигиенична бъртерфлай клапа VZFB-D-40-WW-V2V2E

Специф. Номер: 2466715
Продукт излизащ от производство

FESTO

Nominal width DN40, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4301.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен дисков вентил
Тип на задействане	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	заварени краища / заварени краища
Номинален диаметър DN	40
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	10
Момент на задействане	10 Nm
Според стандарта	DIN 11851
Среда	Вода Неутрални течности
Температура на средата	-10 ... 120 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на кутията	1.4301
Material disc	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на шайбата	1.4301
Material shaft	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4301
Тегло на продукта	1,100 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение