

Кит силфонни цилиндри EADB-V2-40-S301-400

Специф. Номер: 2828837

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Външен диаметър | 57 mm |
| Размер | 40 |
| Ходове | 301 ... 400 mm |
| Удължаване на буталния прът | 119 mm |
| Конструкция | кръгъл |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Гофриран защитен шлаух комплект с изведена атмосфера на резба |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Издръжливост на среда | Прах Стружки Масла Смазка Бензин |
| Клас на защита | IP65 по IEC 60529 |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Движеща се маса | 137 g |
| Тегло на продукта | 201 g |
| Тип на закрепване | избутващ с щифт с резба |
| Пневматичен извод | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material adapter components | Алуминиева сплав елоксиран |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | високолегирана стомана, неръждаема |