

Нипелно съединение CRCN-M5-PK-2

Специф. Номер: 30985

FESTO

корозионноустойчив,
с уплътнение,
за шлаух PAN, PUN, PL, PP, PU.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	1.5 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Размер на контейнера	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	1.8 g
Пневматичен извод 1	Външна резба M5
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 3 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material of threaded seal	NBR
	високолегирана стомана, неръждаема