

# Направляващ модул FEN-40- -KF

Специф. Номер: 33485

FESTO

Излиза от употреба. Доставка се до 2008



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Ход	10 ... 500 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на преместване	15 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	32 g
Основно тегло при 0 mm ход	2,370 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Информация за материала на направляващия елемент	Термично обработена стомана
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран