



# Ръчен разпределител W-3-M5

Специф. Номер: 4451  
Продукт излизащ от производство

FESTO

нормално затворен

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Тип на задействане	ръчно
Тип на закрепване	Последователен монтаж за завиване
Стандартен номинален дебит	120 l/min
Номинален размер	2.5 mm
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Информация за материала на корпуса	Месинг
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Втулка-плъзгач
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	10 N
Тегло на продукта	25 g
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR