

Присъединителен блок MHP3-PR2-3

Специф. Номер: 525216

FESTO

за полу-линейни вентили MHA3-...-HC/TC



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	2
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор с шина
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1/33	G1/4
Пневматичен извод 3/11	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева сплав