


# Щекер с кабел КМН-D-2,5

Специф. Номер: 527398

FESTO

за вентилен остров CPA-SC.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	Клип
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	24 g
Електрически извод	Щекер 3-пинов
Номинално работно напрежение DC	60 V
Допустим товарен ток	3 A
Дължина на кабела	2.5 m
Диаметър на кабела	1.3 mm
Структура на кабела	3x0,14
Цветен код, изолация на кабелите	Пин 1 = черен Пин 2 = син Пин 3 = червен
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-40 ... 105 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Бронз галванизирани