

Сензор за дебит SFEV-R0100-L-2PD-K1

Специф. Номер: 538553

FESTO

отделен дисплей за дебитомери SFET-F, SFET-R.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Разрешение | RCM Mark |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали |
| Температура на околната среда | 0 ... 50 °C |
| Превключващ изход | 2xPNP |
| Превключваща функция | Window comparator Компаратор |
| Функция на превключващия елемент | нормално затворен контакт Нормално отворен контакт |
| Аналогов изход | 1 - 5 V |
| Товарно съпротивление | 50 kOhm |
| Обхват на показание | -1 ... 1 l/min |
| обхват на работното напрежение DC | 12 ... 24 V |
| Електрически извод | Кабел |
| Дължина на кабела | 1 m |
| Информация за материала на кабелната обвивка | PVC |
| Тип на закрепване | с носач |
| Тегло на продукта | 70 g |
| Информация за материала на корпуса | PA |
| Тип на дисплея | 3 1/2, буквено-цифров |
| Клас на защита | IP40 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |