


Свързващ кабел NEBV-S1W37-E-10-LE26

Специф. Номер: 539245

FESTO

За multi-pin присъединяване към вентилен остров VTSA и VTSA-F, за макс.22 бобини, със Sub-D куплунг, 26-pin, подходящ за енергийни вериги.



Информационен лист

Белег	Стойност
Област на приложение	Only for multi-pin plug connection valve terminal VTSA/VTSA-F
Отговаря на стандарта	DIN 47100
Идентификатор на кабела	С държач за регистрационен етикет
Тегло на продукта	1,859 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	37
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	26
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	3x M4 винтове
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	26
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	26
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	2 A
Устойчивост на пикови напрежения	1 kV
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	Suitable for energy chains
Условия на изпитване на кабелите	Условия на изпитване по запитване
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 42 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 104 mm
Диаметър на кабела	10.4 mm
Структура на кабела	26x0,34
Номинално сечение на прводника	0.34 mm ²
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	PA
Material insulation	PVC