



Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB4N-1/4:J3M1D7A1-WP

Специф. Номер: 550496

FESTO

Състоящ се от филтър-регулатор, омаслител, електрически пусков вентил, пневматичен soft-start вентил, плоча за стенен монтаж, макс. изх. налягане 9 bar, 5 µm филтър, с манометър, регулатор с възможност за заключване, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на потока от ляво на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Свързващ модул Вентил с бавно покачване на налягането Реле за налягане Включващ разпределител Филтър-регулатор с манометър
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	4.5 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	4 ... 9 bar
Стандартен номинален дебит	550 l/min
Характеристика на бобината	24 V DC: 1,8 W
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,800 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	1/4 NPT
Пневматичен извод 3	G1/4
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	PC