


Стандартизиран цилиндър DNG-200- -PPV-A-S2-S6

Специф. Номер: 552437


FESTO

по ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290, за безконтактна проверка на положението, с двустранно настройваемо демпфиране на крайните положения.

Този продукт се предлага само във Фесто Бразилия.



Exemplary representation



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 2,000 mm
Диаметър на буталото	200 mm
Резба на буталния прът	M36x2
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфиране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфиране
Монтажна позиция	по избор
Край на буталния прът	Външна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	Through piston rod Heat resistant seals, max. 120°C
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Дължина на демпфиране	50 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	18,096 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	18,096 N
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод	G3/4
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	Алуминиева сплав