


# Аксиален модул EAMM-A-S48-57A

Специф. Номер: 560687

☆ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	6.5 Nm
Тегло на продукта	580 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	57A
Материал-забележка	RoHS konform