


Включващ разпределител MS9-EE-NG-V230-VS

Специф. Номер: 562949

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Серия | MS |
| Размер | 9 |
| Растерен размер | 90 mm |
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на задействане | електрически |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Функция-изходящ въздух | недроселируем |
| Ръчно задействане | с фиксация избутващ |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Тип управление | с предупреждение |
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабиленI |
| Работно налягане | 3.5 ... 16 bar |
| Стандартен номинален дебит | 18,000 l/min |
| Standard nominal flow rate 2-3 | 14,100 l/min |
| Продължителност на включване | 100% |
| Характеристика на бобината | 230 V AC: 50 Hz, switching power 11.5 VA, holding capacity 9.1 VA 230 V AC: 60 Hz, switching power 9.5 VA, holding capacity 6.4 VA |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тип на закрепване | по избор: с принадлежности Последователен монтаж |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тегло на продукта | 2,100 g |
| Пневматичен извод 3 | NPT1-11 1/2 |
| Електрически извод | Щекер квадратна форма по DIN EN 175301-803 Форма А |
| информация за материала на плунжера | ПОМ |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |