

Кит силфонни цилиндри EADB-V1-32-S101-200

Специф. Номер: 570263

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Външен диаметър | 46 mm |
| Размер | 32 |
| Ходове | 101 ... 200 mm |
| Удължаване на буталния прът | 74 mm |
| Конструкция | кръгъл |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Гофриран защитен шлах комплект с изведена атмосфера на резба |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 3 |
| Издръжливост на среда | Прах Стружки Масла Смазка Бензин |
| Клас на защита | IP65 по IEC 60529 |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Движеща се маса | 66 g |
| Тегло на продукта | 108 g |
| Тип на закрепване | избутващ с щифт с резба |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Инофрация за материала : адапторни компоненти | Алуминиева сплав елоксиран |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на защитния гофриран шлах | NBR |
| Threaded stud material information | високолегирана стомана, неръждаема |