

# Кит силфонни цилиндри EADB-V1-40-S101-200

Специф. Номер: 570267

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Външен диаметър                                   | 57 mm  |
| Размер  | 40   |
| Ходове  | 101 ... 200 mm   |
| Удължаване на буталния прът                       | 77 mm  |
| Конструкция                                       | кръгъл   |
| Монтажна позиция                                  | по избор   |
| Конструкция                                       | Гофриран защитен шлах комплект с изведена атмосфера на резба |
| Клас на корозионна устойчивост КВК                | 3  |
| Издръжливост на среда                             | Прах<br>Стружки<br>Масла<br>Смазка<br>Бензин                 |
| Клас на защита                                    | IP65<br>по IEC 60529   |
| Температура на околната среда                     | -10 ... 80 °C  |
| Движеща се маса                                   | 80 g   |
| Тегло на продукта                                 | 153 g  |
| Тип на закрепване                                 | избутващ<br>с щифт с резба                                   |
| Пневматичен извод                                 | G1/4   |
| Материал-забележка                                | RoHS konform   |
| Инофрация за материала : адапторни компоненти     | Алуминиева сплав<br>елоксиран                                |
| Информация за материала на уплътненията           | NBR  |
| Информация за материала на защитния гофриран шлах | NBR  |
| Threaded stud material information                | високолегирана стомана, неръждаема                           |