


линеен портал DHSL-1-DGC18-DGSL10

Специф. Номер: 574499

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля
натиснете върху символа FAX.



Информационе н лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 1
полезен товар	0 ... 1 kg
задвижване Z-ос	DGSL-10
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,01$ mm
задвижване Y-ос	DGC-18
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
междинна позиция на Y-оста	1-път
ход Y-ос	0 ... 3,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,02$ mm