

# 3D- портал DHSR-25-EGC185TB-2EGC120TB-DGEA40

Специф. Номер: 574557

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля  
натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

Белег	Стойност
група	3D- портал 25
полезен товар	0 ... 25 kg
задвижване Z-ос	DGEA-40
вид на задвижване Z-ос	електрически toothed belt drive
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 1,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,05 mm
задвижване Y-ос	2x EGC-120-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи 2x
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 2,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,08 mm
задвижване X-ос	EGC-185-TB
вид на задвижване X-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	± 0,08 mm