

Р-лайсна VABM-B10-20-N38-9-P53

Специф. Номер: 576382

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	22 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	9
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	521 g
Тип на закрепване	с монтажна скоба
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав