

Присъединителен блок VABM-B10-20S-N14-3

Специф. Номер: 576430

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	22 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	439 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 3	1/4 NPT
Пневматичен извод 5	1/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав