

Присъединителен блок VABM-B10-20S-N14-4

Специф. Номер: 576431

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	22 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	4
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	535 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 3	1/4 NPT
Пневматичен извод 5	1/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав