

# Присъединителен блок VABM-B10-20E-N38-3-P3

Специф. Номер: 576454

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	22 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	574 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	1/8 NPT
Пневматичен извод 1	3/8 NPT
Пневматичен извод 3	3/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав