

Бърз съединител СК-1/8-РК-4-КУ

Специф. Номер: 6254

FESTO

Male thread with sealing rim, polymer design.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Номинален размер | 3.4 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | уплътнителен кант |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | права форма |
| Размер на контейнера | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Бележка към работното налягане | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Номинален притегателен въртящ момент | 3.25 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 % |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка |
| Material of union nut | POM |
| Material of threaded plug | POM |
| Материал-забележка | RoHS konform |