

Шлаух PU-1/8-SW

Специф. Номер: 7993

FESTO

за CN- и CK-съединители, изключително гъвкав, полиуретан (не се допуска за употреба при производство на хранителни продукти).

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	3.18 mm
радиус на огъване според дебита	13 mm
Вътрешен диаметър	2.26 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.005 kg/m
Цвят	черен
Материал-забележка	RoHS konform