

Котва
VMPAC-ZAS-45
Специф. Номер: 8025287

FESTO



Информационе
н лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|---|
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 4 - Много висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 1.7 Nm |
| Тегло на продукта | 11 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material bracket | Неръждаем |