

Присъединителен блок VABM-B10-30E-G34-3

Специф. Номер: 8026360

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	32 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	2,213 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	G1/8
Извод, пилот 14	G1/8
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 3	G3/4
Пневматичен извод 5	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав