

Присъединителен блок VABM-B10-30S-N12-5

Специф. Номер: 8026389

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	32 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	5
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	1,522 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Пневматичен извод 3	1/2 NPT
Пневматичен извод 5	1/2 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав