

# Присъединителен блок VABM-B10-30S-N12-3-P3

Специф. Номер: 8026423

FESTO



## Информационе н лист

| Белег                              | Стойност                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Растерен размер                    | 32 mm                              |
| Монтажна позиция                   | по избор                           |
| Макс. брой места за вентили        | 3                                  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Тегло на продукта                  | 872 g                              |
| Тип на закрепване                  | с проходен отвор                   |
| Пневматичен извод 1                | 1/2 NPT                            |
| Пневматичен извод 3                | 1/2 NPT                            |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                       |
| Material manifold                  | Алуминиева сплав                   |