

# Фиксиран дросел VFFG-T-F4-10

Специф. Номер: 8047350

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Тип на закрепване	Tapped
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Разрешение	c UL us - Recognized (OL)
Размер	For ø 4 mm
Номинален размер	1.05 mm
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.4 g
Материал-забележка	RoHS konform