

# Фиксиран дросел - SET VFFG-T-F6-A-V1

Специф. Номер: 8062201

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Тип на закрепване	Tapped
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Разрешение	c UL us - Recognized (OL)
Размер	For ø 5.8 mm
Номинален размер	0.7 ... 1.8 mm
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 40 °C
Материал-забележка	RoHS konform