

Адаптер-комплект DHAА-G-R3-32-B19-50

Специф. Номер: 8079210

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	70 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Material adapter plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	Стомана, поцинкована