

Паралелен кит-модул EAMM-U-70-S48-60R-96

Специф. Номер: 8105843

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	70
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	118 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.18 Nm
Пренесен момент	7 Nm
Тегло на продукта	1,800 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	S48
Интерфейсен код, входен мотор	60R
Материал-забележка	RoHS konform