

kryt EASC-H1-32-100

č. dílu: 1107235

FESTO

pro ochranu vedení hřídele



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32-100
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	383 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krycího profilu	hliník legovaný pro tvářeni