

# nástrčné šroubení NPQP-D-R14-Q10-FD

č. dílu: 133157

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                      |
|---|--|
| velikost                                  | standard                                     |
| jmenovitá světlost                        | 6.2 mm                                       |
| konstrukční tvar                          | přímý tvar                                   |
| velikost balení                           | 1  |
| konstrukce                                | princip push-pull                            |
| provozní tlak závislý na teplotě          | -0.95 ... 10 bar                             |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-zóna III                           |
| bezpečnost vzhledem k potravinám          | viz rozšířené informace o materiálu          |
| okolní teplota                            | -20 ... 60 °C                                |
| hmotnost výrobku                          | 7 g  |
| typ upevnění                              | vnější šestihran OK 19                       |
| připojení pneumatiky 1                    | vnější závit R1/4                            |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 10 mm          |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                              |
| materiál tělesa                           | PP   |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel                |