

zpětný ventil HB-1/4-QS-6

č. dílu: 153451

FESTO

průtok směrem od připojení QS k vnějšímu závitu.
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| funkce ventilu | zpětný ventil |
| připojení pneumatiky 1 | QS-6 |
| připojení pneumatiky 2 | R1/4 |
| typ upevnění | našroubovatelný |
| normální jmenovitý průtok | 294 l/min |
| provozní tlak | -1 ... 10 bar |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| materiál tělesa | poniklovaná mosaz |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| min. diferenciální tlak, otevření | 0.1 bar |
| min. diferenciální tlak, uzavření | 0.2 bar |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| hmotnost výrobku | 23 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |