

# T-šroubení s nástrčnými koncovkami

## QST3-1/8-3/16-5/32-U

č. dílu: 153799

FESTO

Možnost natočení o 360°, 4 výstupy



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světllost	3 mm
typ těsnění na závitovém díčku:	potah
montážní poloha	libovol.
konstrukce	princíp push-pull
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	8 Nm
hmotnost výrobku	20 g
počet výstupů	4
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	vnější závit NPT, 1/8
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 3/16" pro vnější průměr hadice 5/32"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PBT
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel