

držáky vakuových přísavek ESH-HB-3-PK

č. dílu: 189208

FESTO

bez výškového vyrovnání, boční připojení vakua.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|---|
| objem | 0.313 cm ³ |
| montážní poloha | svisle |
| konstrukce | boční připojení vakua |
| přířazení držáku přísavky | velikost 3 |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-A1-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 27 g |
| typ upevnění | vnitřním závitem |
| upevnění přísavky | M4 |
| připojení vakua | PK-4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR ocel |
| materiál držáku | hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel vysoce legovaná ocel |