



redukční ventil LRMA-1/8-NPT-QS-5/16-U

č. dílu: 190921
výběhový výrobek

s manometrem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak
připojení pneumatiky 1	1/8 NPT
připojení pneumatiky 2	QS-5/16
typ upevnění	průchozí dírou
vstupní tlak 1	0 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	zesílený PBT
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	55 g
materiál šroubovacích čepů	mosaz