


redukční ventil LR-1/4-NPT-QS-3/16-U

č. dílu: 190931
výběhový výrobek

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 2	QS-3/16
typ upevnění	našroubovatelný
vstupní tlak 1	0 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	zesílený PBT
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	59 g
materiál šroubovacích čepů	mosaz