

jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

č. dílu: 194999


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

kombinace filtru s redukčním ventilem a maznicí,
řada D, s uzamykatelnou ovládací hlavici.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem bez manometru standardní proporcionální maznice
max. množství kondenzátu	43 cm ³
stupeň filtrace	5 μm
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	G1/4, připraveno
provozní tlak	2 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.4 bar
normální jmenovitý průtok	3,600 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,880 g
typ upevnění	instalace vedení
přípojení pneumatiky 1	G3/4
přípojení pneumatiky 2	G3/4
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC