

bateriový blok MHA1-PR4-3-M3-PI

č. dílu: 197223

FESTO

s nástrčným podstavcem, pro ventily pro přípojovací desky MHA1-...-PI



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| max. počet ventilových pozic | 4 |
| provozní tlak | 0 ... 8 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| typ upevnění přípojovací desky | průchozí dírou |
| typ upevnění ventilu | vnitřním závitem |
| připojení pneumatiky 1 | M7 |
| připojení pneumatiky 2 | M3 |
| připojení pneumatiky 3 | M7 |
| materiál přípojovací desky | hliník legovaný pro tváření |