


upínací dutinka EAMH-60-10-C18.1

č. dílu: 2428519

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	60
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	1.38 kgmm ²
hmotnost výrobku	30 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS